

HOLEX**Lemezfúró HSS kétoldalas, bevonat nélkül, Ø DC h8: 3,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	113421 3,5
GTIN	4045197964656
Árucikk kategória	12B

Leírás**Kivitel:**

Gőzölt felület.

Extrém törésálló a rövid spirál és az erős mag következtében. Önközpontosító csúcskialakítás.

Köszörült palást (élettörés nélkül) a megszorulás elkerülése érdekében.

Csúcskialakítással, Form C.

A méretek hasonlóak a DIN 1897-hez.

Felhasználás:

Speciálisan lemezfúráshoz.

Műszaki leírás

Tűrés névleges Ø	h8
Szabvány	DIN 1897
Névleges Ø D _c	3,5 mm
Forgácshorony hossza L _c	13 mm
Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz L	52 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	7,8 mm
Csúcsszög	135 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS
belső hűtés	nem

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		