

**Csiszolószalag Cubitron™II 784F, 50×2000 mm, Szemcsézet: 36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	558511 36
GTIN	2050001948687
Árucikk kategória	53S

Leírás**Kivitel:**

Cubitron™ II 784F csiszolószalag precíziós kialakítású kerámia szemcsével és alumíniumoxiddal stabil YF poliészter alapon (P36 – P80), ill. félig rugalmas XF poliészter alapon (P120 – P180).

Gazdaságos felhasználáshoz igényes csiszolási munkáknál telepített csiszológépeken. Hűvös csiszolás a csiszolóanyag következtében.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 sz. talál.

Műszaki leírás

Szemcsézet	36
Sorozat	Cubitron™II 784F
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Csiszolószalag szélessége	50 mm
Csiszolószalag hossza	2000 mm
Terméknév attribútum	50×2000 mm
Termék fajtája	Csiszolószalag

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas	35-40 m/s	
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	32-38 m/s	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	20-25 m/s	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	32-38 m/s	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	25-30 m/s	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	20-25 m/s	H
INOX	alkalmas	18-30 m/s	
Ti	feltételesen alkalmas	10-20 m/s	
GG(G)	alkalmas	30-45 m/s	K
CuZn	feltételesen alkalmas	35-45 m/s	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		