

Garant**Acél gyorszorító, Befogási tartomány: 600mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	860480 600
GTIN	4045197167477
Árucikk kategória	81D

Leírás**Kivitel:**

Sín / fix kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, nemesítve és galvanikus horganyzással. Könnyen járó acél trapézmenetes orsó, barnított.

A mozgatható nyomólemez az **integrált orsórögzítéssel megakadályozza az orsó kioldását** vibráció esetén. Maximális erőátvitel a jó fogású Haptoprene® felületű és ütésálló polipropilén magas **erős nyélnek** köszönhetően. Csúszásmentes felületszerkezet nedves vagy olajos kéz esetén is.

Csúszósín keresztmetszet: 25×12 mm

Kinyúlás: 120 mm

Műszaki leírás

Kinyúlás	120 mm
Befogási tartomány	600 mm
Csúszósín keresztmetszet	25×12 mm
Termék fajtája	Szorító

