

**HOLEX****Fúrótokmány radiális reteszeléssel Fém kivitel, Típus: 13-3/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	342207 13-3/8
GTIN	4045197966018
Árucikk kategória	32W

**Leírás****Kivitel:**

- **Kulcs nélküli fúrótokmány automatikus radiális reteszeléssel. Plusz reteszelés nem szükséges (különösen ütvefúrásnál).**
- **Nagyon ergonomikus, könnyen kezelhető, 6-szög kulcsos rásegítés.**
- **Jó körfutási pontosság.**
- **Átfúrt kivitel jobb és bal forgásirányhoz (M5 vagy M6 menet).**

Speciális befogóélek a kopás csökkentése érdekében.

**Műszaki leírás**

Típus	13-3/8
Befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Fúrófej hossza nyitva	63 mm
Maximális gépteljesítmény	1100 W
Fúrótokmány hossz zárva	74 mm
Külső Ø	43,1 mm
Befogó	3/8 – 24 coll
Radiális reteszelés	igen

Termék fajtája

Fúrótokmány, kulcs nélküli