

Garant

**Profil üregelő tartó négyszög forgácsoló betétekhez Ø DS 20 mm,
négyzetőtől: 8mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	290330 8
GTIN	4045197964380
Árucikk kategória	29K

Leírás**Figyelem:**

- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**

Műszaki leírás

Hasznos hossz L ₁	30 mm
Csavar	290399 1
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	8 mm
Középtelődés L ₃	4 mm
négyzetöghöz alkalmas	8 - 10 mm
Szár Ø	20 mm
Lapkatartó Ø D ₁	8 mm
belső hűtés	igen
Szárhossz L _s	50 mm
Szár	kombinált szár
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

