

Garant

**Profil üregelő tartó négyszög forgácsoló betétekhez Ø DS 32 mm,
négyzetgtől: 27mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	290334 27
GTIN	4045197965462
Árucikk kategória	29K

Leírás**Figyelem:**

- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	27 mm
Hasznos hossz L ₁	100 mm
Csavar	290399 3
Középtolódás L ₃	14,5 mm
négyzetghöz alkalmas	27 - 37 mm
Szár Ø	32 mm
Lapkatartó Ø D ₁	25 mm
belső hűtés	igen
Szárhossz L _s	100 mm
Szár	kombinált szár
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

