

Garant

**Profil üregelő tartó négyszög forgácsoló betétekhez Ø DS 25 mm,
négyzetgtől: 19mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	290332 19
GTIN	4045197965394
Árucikk kategória	29K

Leírás**Figyelem:**

- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	18,975 mm
Középtolódás L ₃	10,25 mm
Hasznos hossz L ₁	89 mm
Csavar	290399 3
négyszöghöz alkalmas	19 - 27 mm
Szár Ø	25 mm
Lapkatartó Ø D ₁	18 mm
belső hűtés	igen
Szárhossz L _s	90 mm
Szár	kombinált szár
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

