

**Garant****Profil forgácsoló betét Négyzög, TiN, négyszögtől: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290336 27
GTIN	4045197965530
Árucikk kategória	29L

**Leírás****Kivitel:**

TiN bevonattal.

Utánköszörüléshez alkalmas.

**Alkalmazható:**

290330 – 290334 sz. profil üregelő tartóhoz

**Figyelem:**

- **Profil forgácsoló betétek négyszög vagy hatszög részhez használhatóak (lásd a terméktáblázatot).**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációkban találja.**

**Figyelem reklámszöveg:**

- **Profil forgácsoló betétek négyszög vagy hatszög részhez használhatóak (lásd a terméktáblázatot).**
- **Négyszög furat  $\varnothing$  = kívánt kulcsnyílás  $\times$  1,05 tényező. Hatszög furat  $\varnothing$  = kívánt kulcsnyílás  $\times$  1,02 tényező.**

**Műszaki leírás**

négyszöghöz alkalmas	27 - 37 mm
----------------------	------------

Szerszámanyag	HSS
Minimális kulcsnyílás	27 mm
Maximális kulcsnyílás	37 mm
Profil	Négyszög
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Alu > 10% Si	alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		