

Garant

Profil üregelő tartó hatszög forgácsoló betétekhez Ø DS 32 mm, hatszögtől: 28mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	290344 28
GTIN	4045197965684
Árucikk kategória	29K

Leírás**Figyelem:**

- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**

Műszaki leírás

Közélpeltolódás L ₃	14 mm
Hasznos hossz L ₁	89 mm
Csavar	290399 3
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	26,5 mm
hatszöghöz alkalmas	28 - 37 mm
Szár Ø	32 mm
Lapkatartó Ø D ₁	25 mm
belső hűtés	igen
Szárhossz L _s	100 mm
Szár	kombinált szár
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

