

Garant**Profil forgácsoló betét Hatszög, TiN, hatszögtől: 11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290346 11
GTIN	4045197965721
Árucikk kategória	29L

Leírás**Kivitel:**

TiN bevonattal.

Utánköszörüléshez alkalmas.

Alkalmazható:

290340 – 290344 sz. profil üregelő tartóhoz

Figyelem:

- **Profil forgácsoló betétek négyszög vagy hatszög részhez használhatóak (lásd a terméktáblázatot).**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

Figyelem reklámszöveg:

- **Profil forgácsoló betétek négyszög vagy hatszög részhez használhatóak (lásd a terméktáblázatot).**
- **Négyszög furat \varnothing = kívánt kulcsnyílás \times 1,05 tényező. Hatszög furat \varnothing = kívánt kulcsnyílás \times 1,02 tényező.**

Műszaki leírás

hatszöghöz alkalmas	11 - 17 mm
---------------------	------------

Szerszáanyag	HSS
Minimális kulcsnyílás	11 mm
Maximális kulcsnyílás	17 mm
Profil	Hatszög
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Alu > 10% Si	alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		