

**Garant****Profil üregelő tartó hatszög forgácsoló betétekhez Ø DS 32 mm, hatszögtől: 37mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 290344 37     |
| GTIN              | 4045197965691 |
| Árucikk kategória | 29K           |

**Leírás****Figyelem:**

- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**

**Műszaki leírás**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Hasznos hossz L <sub>1</sub>           | 126 mm                            |
| Csavar                                 | 290399 3                          |
| Középtolódás L <sub>3</sub>            | 19,5 mm                           |
| Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub> | 37 mm                             |
| hatszöghöz alkalmas                    | 37 - 45 mm                        |
| Szár Ø                                 | 32 mm                             |
| Lapkatartó Ø D <sub>1</sub>            | 35 mm                             |
| belső hűtés                            | igen                              |
| Szárhossz L <sub>s</sub>               | 100 mm                            |
| Szár                                   | kombinált szár                    |
| Termék fajtája                         | Horony és profil üregelő szerszám |

