



Fülvédő Howard Leight™ Sync®, Típus: SYNC



Rendelési adatok

Rendelés száma	097790 SYNC
GTIN	7312550345108
Árucikk kategória	09A

Leírás

Kivitel:

A passzív fülvédő Bluetooth®-on keresztül összekapcsolható egy mobiltelefonnal. Szélvédelemmel rendelkező mikrofon a tiszta beszédérthetőség érdekében zajos munkaterületeken is, lehetővé teszi a **mobiltelefonnal történő telefonálást**. A beérkező hívásokat egyszerűen gombnyomásra fel lehet venni és be lehet fejezni. Ezen kívül a **Bluetooth® kapcsolaton keresztül lehetőség van a mobiltelefon teljes audió tartalmának** a fülvédőre történő továbbítására. A 3,5-mm csatlakozó további lehetőséget kínál a mobiltelefon csatlakoztatásához. A forgógombbal szabályozható a hangerő és a különböző beállításokról színes LED-ek adnak visszajelzést. A több mint 16 órás üzemidőre képes integrált lítium-ion akku USB kábellel tölthető. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 24 dB). Kombinált hallásvédő, fejhallgató és mikrofon.

Felhasználás:

Zajterhelésnek kitett munkaterületen folytatott kommunikációhoz.

Szabvány:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

Tartalom:

Inkluzív USB és 3,5 mm csatlakozós töltőkészülék

SNR érték (szigetelő érték): 32 dB(A)

Üzemidő: 16 óra

Súly: 309 g

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	SYNC
Sorozat	Howard Leight™ Sync®
SNR érték (szigetelő érték)	32 dB(A)
Üzemidő	16 óra
Súly	309 g
Energiaellátás	Akkus
Szabvány	EN 352-6
Szabvány	EN 352-1
Szabvány	EN 352-8
Termék fajtája	Fülvédő