

HOLEX**Acél egykaros szorító, Befogási tartomány: 200mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 860650 200 |
| GTIN | 4045197494429 |
| Árucikk kategória | 82C |

Leírás**Kivitel:**

Sín / kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, egyenként nemesítve és galvanikus horganyzással. Szorítókar önreteszelő fogszegmennyel. Kioldóval nyitható. Mozgatható nyomólemez, porszórt bevonatú szorítókar.

Felhasználás:

A **gyors** és fáradtságmentes **befogáshoz nagy szorítónyomással**.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------|-------------|
| Csúszósín keresztmetszet | 19,5×9,5 mm |
| Kinyúlás | 100 mm |
| Súly | 1,15 kg |
| Befogási tartomány | 200 mm |
| Termék fajtája | Szorító |

