



## Tömör acél nagy teljesítményű csavaros pillanatszorító speciális nyomólappal, Befogási tartomány: 250mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	861100 250
GTIN	4008158007229
Árucikk kategória	83K

### Leírás

#### Kivitel:

A sín és a fix kengyel nemesített és galvanikusan horganyzott húzott fényes acélból (egyedi profil) készült. A csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt, nemesített és galvanikusan horganyzott acélból készült. Kopásálló, könnyű járású trapézmenetes acélorsó. Hosszú élettartamú a szinterezett acél betétes speciális hőálló nyomólappal köszönhetően, 35°-ig billenthető. Nemesített és barnított orsó T-forgatókarral.

#### Felhasználás:

Fokozott igénybevételhez a munkadarabok befogásakor az acélszerkezet gyártásban, lakatosüzemekben, tehergépkocsi- és gépgyártásban stb. A különleges mozgó nyomólap 35°-ig ferde munkadarabok befogását is megengedi. **Max. szorítóerő kb. 12000 N-ig.**

### Műszaki leírás

Csúszósín keresztmetszet	34×13 mm
Kinyúlás	140 mm
Súly	2,5 kg

Befogási tartomány	250 mm
Termék fajtája	Szorító

---

**Tartozék**

Orsó forgatókarral és nyomólappal	861140
Nyomólap rögzítőeszközökkel	861130