

**Garant****Lépcsős fúró HSS-E, bevonat nélkül, Vágóél Ø: 6-30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	118320 6-30
GTIN	4045197966650
Árucikk kategória	11C

**Leírás****Kivitel:**

Hengeres központozóval, átmérőszámok a horonyban vannak feltüntetve. Szár 3 lelapolással.

**Felhasználás:**

Fúrás és sorjázás, maximális anyagvastagság = lépcsőmagasság (lásd a táblázatot).

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	100 mm
Szár Ø	10 mm
Fúrófokozat emelkedés	2 mm
Lépcsőmagasság	4 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	6 - 30 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	3 befogófelületű szár
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős fúró

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		