



## Bőrlyukasztó készlet, Típus: 2-30



### Rendelési adatok

Rendelés száma	832011 2-30
GTIN	4049002111792
Árucikk kategória	86C

### Leírás

#### Kivitel:

Erős, **kovácsolt** alak, ellenálló speciális fényezés; fényes pipa (vágórész). Belül enyhén kúpos a kivágott darabok eltávolításához.

#### Felhasználás:

Lyukasztáshoz, valamint gumiból, bőrből, filcből, parafából, szövetből vagy hasonló anyagból tömítések és tömítőgyűrűk előállításához.

#### Tartalom:

1-1 kengyeles bőrlyukasztó Ø 832001 sz.: 15 db

Méret 2–30

(2 mm emelkedés)

#### Figyelem:

A stancolásakor használjon fa, bőr, vagy hasonló alátétet.

### Műszaki leírás

Bőrlyukasztók száma	15
Csomagolás	felgöngyölhető tok
Termék fajtája	Lyukasztó szerszám

**Tartozék**

Kengyeles bőrlukasztó Furat Ø 6 mm	832001 6
Kengyeles bőrlukasztó Furat Ø 2 mm	832001 2
Kengyeles bőrlukasztó Furat Ø 10 mm	832001 10
Kengyeles bőrlukasztó Furat Ø 28 mm	832001 28
Kengyeles bőrlukasztó Furat Ø 24 mm	832001 24
Kengyeles bőrlukasztó Furat Ø 14 mm	832001 14
Kengyeles bőrlukasztó Furat Ø 12 mm	832001 12
Kengyeles bőrlukasztó Furat Ø 30 mm	832001 30
Kengyeles bőrlukasztó Furat Ø 26 mm	832001 26
Kengyeles bőrlukasztó Furat Ø 8 mm	832001 8
Kengyeles bőrlukasztó Furat Ø 20 mm	832001 20
Kengyeles bőrlukasztó Furat Ø 18 mm	832001 18
Kengyeles bőrlukasztó Furat Ø 4 mm	832001 4
Kengyeles bőrlukasztó Furat Ø 16 mm	832001 16
Kengyeles bőrlukasztó Furat Ø 22 mm	832001 22