



Bőrlyukasztó készlet, Típus: 3-19R



Rendelési adatok

Rendelés száma	832011 3-19R
GTIN	4049002111778
Árucikk kategória	86C

Leírás

Kivitel:

Erős, **kovácsolt** alak, ellenálló speciális fényezés; fényes pipa (vágórész). Belül enyhén kúpos a kivágott darabok eltávolításához.

Felhasználás:

Lyukasztáshoz, valamint gumiból, bőrből, filcből, parafából, szövetből vagy hasonló anyagból tömítések és tömítőgyűrűk előállításához.

Tartalom:

1-1 kengyeles bőrlyukasztó Ø 832001 sz.: 9 db

Méret 3-19

(2 mm emelkedés)

Figyelem:

A stancolásakor használjon fa, bőr, vagy hasonló alátétet.

Műszaki leírás

Bőrlyukasztók száma	9
Csomagolás	felgöngyölhető tok
Termék fajtája	Lyukasztó szerszám

Tartozék

Kengyeles bőrlükasztó Furat Ø 5 mm	832001 5
Kengyeles bőrlükasztó Furat Ø 7 mm	832001 7
Kengyeles bőrlükasztó Furat Ø 17 mm	832001 17
Kengyeles bőrlükasztó Furat Ø 13 mm	832001 13
Kengyeles bőrlükasztó Furat Ø 11 mm	832001 11
Kengyeles bőrlükasztó Furat Ø 19 mm	832001 19
Kengyeles bőrlükasztó Furat Ø 3 mm	832001 3
Kengyeles bőrlükasztó Furat Ø 9 mm	832001 9
Kengyeles bőrlükasztó Furat Ø 15 mm	832001 15