

Garant**Acél gyorszorító, Befogási tartomány: 120mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	860480 120
GTIN	4045197335067
Árucikk kategória	81D

Leírás**Kivitel:**

Sín / fix kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, nemesítve és galvanikus horganyzással. Könnyen járó acél trapézmenetes orsó, barnított.

A mozgatható nyomólemez az **integrált orsórögzítéssel megakadályozza az orsó kioldását** vibráció esetén. Maximális erőátvitel a jó fogású Haptoprene® felületű és ütésálló polipropilén magos **erős nyélnek** köszönhetően. Csúszásmentes felületszerkezet nedves vagy olajos kéz esetén is.

Csúszósín keresztmetszet: 13,5×6,5 mm

Kinyúlás: 60 mm

Műszaki leírás

Befogási tartomány	120 mm
Csúszósín keresztmetszet	13,5×6,5 mm
Kinyúlás	60 mm
Termék fajtája	Szorító

