



Acél gyorszorító, Befogási tartomány: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	860500 200
GTIN	4008158033914
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

Sín / fix kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, nemesítve és galvanikus horganyzással. Könnyen járó acél trapézmenetes orsó, barnított.
Mozgó szerszám nélkül cserélhető nyomólap 160-as mérettől. Akár 6000 N szorítóerő.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	200 mm
Kinyúlás	100 mm
Csúszósín keresztmetszet	22×8,5 mm
Termék fajtája	Szorító

Tartozék

Nyomólap készlet 8 darabos Nyomólap Ø 30 mm

860115 30

Komplett alsórész tömör acél csavaros pillanatszorítóhoz
Típus 200

860560 200