

HOLEX**Acél egykaros szorító, Befogási tartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	860650 300
GTIN	4045197494443
Árucikk kategória	82C

Leírás**Kivitel:**

Sín / kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, egyenként nemesítve és galvanikus horganyzással. Szorítókar önreteszelő fogszegmennyel. Kioldóval nyitható. Mozgatható nyomólemez, porszórt bevonatú szorítókar.

Felhasználás:

A **gyors** és fáradtságmentes **befogáshoz nagy szorítónyomással**.

Műszaki leírás

Csúszósín keresztmetszet	25×12 mm
Befogási tartomány	300 mm
Kinyúlás	140 mm
Súly	2,31 kg
Termék fajtája	Szorító

