



Acél egykaros szorító, Befogási tartomány: 160mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	860600 160
GTIN	4008158034331
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

Sín / kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, egyenként nemesítve és galvanikus horganyzással. Szorítókar önreteszelő fogszegmennyel. Kioldóval nyitható. Mozdítható nyomólemez, porszórt bevonatú szorítókar. Maximális befogóerő 8500 N.

Felhasználás:

A **gyors** és fáradtságmentes **befogáshoz nagy szorítónyomással**.

Műszaki leírás

Csúszósín keresztmetszet	17,5×6,8 mm
Kinyúlás	80 mm
Befogási tartomány	160 mm
Súly	0,65 kg
Termék fajtája	Szorító

