

**3M Roloc™****Csiszolótárcsa 787C, Ø 50,8 mm, Szemcsézet: 120**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	554014 120
GTIN	30076308897049
Árucikk kategória	53M

## Leírás

### Kivitel:

**Nagyon nagy leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam** az önélező kerámia szemcsének (CER) köszönhetően.

Precíziós kialakítású **Cubitron™ II** csiszolószemcsével.

Stabil **fíber alap**, ideális szélek megmunkálásához.

### Felhasználás:

Az 554089 sz. kemény csiszolótányérral használja.

## Műszaki leírás

Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Terméknév attribútum	Ø 50,8 mm
Maximális fordulatszám	25000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu Mg	alkalmas
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 55 HRC	alkalmas
Acél < 60 HRC	alkalmas
Acél < 67 HRC	alkalmas
INOX	alkalmas
Ti	alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Száraz	alkalmas