



## Kompakt csapszegvágó CoBolt®, Teljes hossz: 160mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	731750 160
GTIN	4003773082668
Árucikk kategória	73F

### Leírás

#### Kivitel:

A speciális emelőkaros áttétel következtében nagy vágási teljesítmény viszonylag kevés erőáfordítással. Élek indukciósan edzettek (kb. 64 HRC).

Feketére foszfátzott fogó, műanyaggal bevont száruk.

#### Felhasználás:

Huzalokhoz max. 2000 N/mm<sup>2</sup> szakítószilárdságig.

#### Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

### Műszaki leírás

Acélhuzalhoz, lágy, max. Ø	5,3 mm
Acélhuzalhoz, középkemény, max. Ø	4,4 mm
Zongorahúrhoz max. Ø-höz	3 mm
Teljes hossz	160 mm
Gyártó jelölése	CoBolt®
Vágóél	edzett
Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium-elektroacél
Felület	feketére foszfátzott
nyitórugóval	nem

Termék fajtája

Vágó fogó