


**HOLEX****Csiszolótárcsa (ZA), Ø 50,8 mm, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554018 60
GTIN	4045197966131
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

Cirkon korund (ZA) **a legjobb ár/érték arány mellett**, gazdaságosan használható acélon és színes- és könnyűfémeken.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	60
Tárcsa Ø	50,8 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Terméknév attribútum	Ø 50,8 mm
Maximális fordulatszám	25000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Csiszolótárcsa

**Felhasználói adatok**

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 55 HRC	alkalmas
Acél < 60 HRC	alkalmas
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas
INOX	feltételesen alkalmas
Ti	feltételesen alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	feltételesen alkalmas
Száraz	alkalmas