

HOLEX**Csiszolótárcsa (ZA), Ø 76,2 mm, Szemcsézet: 36****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 554019 36 |
| GTIN | 4045197966162 |
| Árucikk kategória | 52E |

Leírás**Kivitel:**

Cirkon korund (ZA) **a legjobb ár/érték arány mellett**, gazdaságosan használható acélon és színes- és könnyűfémeken.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Szemcsézet | 36 |
| Tárcsa Ø | 76,2 mm |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA |
| Terméknév attribútum | Ø 76,2 mm |
| Maximális fordulatszám | 25000 min ⁻¹ |
| Termék fajtája | Csiszolótárcsa |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|--|--------------|----------------|---------|
|--|--------------|----------------|---------|

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas |
| Acél < 55 HRC | alkalmas |
| Acél < 60 HRC | alkalmas |
| Acél < 67 HRC | feltételesen alkalmas |
| INOX | feltételesen alkalmas |
| Ti | feltételesen alkalmas |
| GG(G) | alkalmas |
| CuZn | feltételesen alkalmas |
| Száraz | alkalmas |