



Acél gyorszorító, Befogási tartomány: 250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	860500 250
GTIN	4008158033990
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

Sín / fix kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, nemesítve és galvanikus horganyzással. Könnyen járó acél trapézmenetes orsó, barnított.
Mozgó szerszám nélkül cserélhető nyomólap 160-as mérettől. Akár 6000 N szorítóerő.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	250 mm
Kinyúlás	120 mm
Csúszósín keresztmetszet	24,5×9,5 mm
Termék fajtája	Szorító

Tartozék

Nyomólap készlet 8 darabos Nyomólap Ø 30 mm

860115 30

Komplett alsó rész tömör acél csavaros pillanatszorítóhoz
Típus 250

860560 250