



Védősisak BOP, Szín: BLUE



Rendelési adatok

Rendelés száma	097813 BLUE
GTIN	4017765102265
Árucikk kategória	09K

Leírás

Kivitel:

Az üvegszálás poliészter duroplaszt sisak **150 °C-ig nagyon alaktartó**. Ezáltal **magas környezeti hőmérsékletű munkaterületen** (pl. nagyolvasztónál) történő felhasználáshoz alkalmas. A sisak öregedéssel szemben nagyon ellenálló és **vegyszerekkel szemben nem érzékeny**. Véd a folyékony fém cseppektől (MM) és az oldalirányú deformációtól (LD).

- **6 pontos hevederpánt, állítható magasságú**
- **Befogó nélkül**
- **Natúr bőr izzadság felszívó pánt**
- **Egyenes alak**
- **Forgózár**

Felhasználás:

Forró üzemek, vegyipar, magas UV sugárzásnak kitett munkaállomások.

Szabvány:

DIN EN 397

Sisak tulajdonságai: Véd a folyékony fröccsenő fémtől

Sisakhéj anyaga: UP-GF üvegszál poliészter

Lencse bevonat: Vegyszereknek ellenáll

Bőségállítás: Forgózár

Méret: 53 - 61 cm

Súly: 405 g

Műszaki leírás

Lencse bevonat	Vegyszereknek ellenáll
Súly	405 g
Bőségállítás	Forgózár
Méret	53 - 61 cm
Sisak tulajdonságai	Védelmi tulajdonságok 150 °C-ig
Sisak tulajdonságai	Véd az oldalsó deformációtól
Sisak tulajdonságai	Véd a folyékony fröccsenő fémtől
Sisakhéj anyaga	UP-GF üvegszál poliészter
Szabvány	DIN EN 397
Termék fajtája	Védősisak

Tartozék

Izzadság felszívó pánt Típus L	097822 L
Állsúly Felakasztó 4P	097823 4P
Izzadság felszívó pánt Típus HT	097822 HT
Izzadság felszívó pánt Típus SL	097822 SL