

**HOLEX**

## Tömör acél nagy teljesítményű csavaros pillanatszorító speciális nyomólappal, Befogási tartomány: 500mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	861120 500
GTIN	4045197657404
Árucikk kategória	82C

### Leírás

#### Kivitel:

A sín és a fix kengyel nemesített és galvanikusan horganyzott húzott fényes acélból (egyedi profil) készült. A csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt, nemesített és galvanikusan horganyzott acélból készült. Kopásálló, könnyű járású trapézmenetes acélorsó. Hosszú élettartamú a szinterezett acél betétes speciális hóálló nyomólappal köszönhetően, 35°-ig billenthető. Nemesített és barnított orsó T-forgatókarral.

#### Felhasználás:

Fokozott és nehéz igénybevételhez a munkadarabok befogásakor az acélszerkezet gyártásban, lakatosüzemekben, tehergépkocsi- és gépgyártásban stb. A különleges mozgó nyomólap 35°-ig ferde munkadarabok befogását is megengedi. **Max. szorítóerő kb. 12000 N-ig.**

### Műszaki leírás

Súly	3,7 kg
Csúszósín keresztmetszet	30×15 mm
Befogási tartomány	500 mm

Kinyúlás	140 mm
Termék fajtája	Szorító

---

## Tartozék

Nyomólap Típus GSV	861121 GSV
Nyomólap Típus GSP	861121 GSP