



## Védősisak BOP 74 R, Szín: YELLOW



### Rendelési adatok

Rendelés száma	097801 YELLOW
GTIN	4017765057336
Árucikk kategória	09K

### Leírás

#### Kivitel:

Az üvegszálás poliészterből készült **nagyteljesítményű univerzális sisak** nagy oldalmerevséget nyújt és magas hőmérsékleteket esetén is különösen alaktartó. Nagyméretű védőfelület a lehúzott nyakrésznek köszönhetően. A sisak öregedéssel szemben nagyon ellenálló és vegyszerekkel szemben nem érzékeny. Véd a folyékony fröccsenő fémtől (MM) és az oldalsó deformációtól (LD).

- **6 pontos hevederpánt, állítható magasságú**
- **Rögzítő nélkül**
- **Természetes bőr izzadság felszívó pánt**
- **Lehúzott nyakrész csapadék elvezetővel**
- **Forgózár**

#### Felhasználás:

Forró üzemek, vegyipar, magas UV sugárzásnak kitett munkaállomások.

#### Szabvány:

DIN EN 397

#### Specifikáció:

Véd a folyékony fém cseppektől (MM) és az oldalirányú deformációtól(LD).

#### Alkatrész:

097822 sz. izzadtság felszívó pánt három kivitelben.

Sisak tulajdonságai: Véd az oldalsó deformációtól

Sisakhéj anyaga: UP-GF üvegszál poliészter

Lencse bevonat: Vegyszereknek ellenáll

Bőségállítás: Forgózár

Méret: 53 - 61 cm

Súly: 460 g

## Műszaki leírás

Lencse bevonat	Vegyszereknek ellenáll
Méret	53 - 61 cm
Súly	460 g
Bőségállítás	Forgózár
Sisak tulajdonságai	Védelmi tulajdonságok 150 °C-ig
Sisak tulajdonságai	Véd a folyékony fröccsenő fémtől
Sisak tulajdonságai	Véd az oldalsó deformációtól
Sisakhéj anyaga	UP-GF üvegszál poliészter
Szabvány	DIN EN 397
Termék fajtája	Védősisak

## Tartozék

Izzadság felszívó pánt Típus L	097822 L
Izzadság felszívó pánt Típus HT	097822 HT
Izzadság felszívó pánt Típus SL	097822 SL