



Acél egykaros szorító, Befogási tartomány: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	860600 200
GTIN	4008158000633
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

Sín / kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, egyenként nemesítve és galvanikus horganyzással. Szorítókar önreteszelő fogszegmennyel. Kioldóval nyitható. Mozdítható nyomólemez, porszórt bevonatú szorítókar. Maximális befogóerő 8500 N.

Felhasználás:

A **gyors** és fáradtságmentes **befogáshoz nagy szorítónyomással**.

Műszaki leírás

Súly	1,1 kg
Csúszósín keresztmetszet	22×8,5 mm
Befogási tartomány	200 mm
Kinyúlás	100 mm
Termék fajtája	Szorító

