



Védősisak BOP 74 R, Szín: BLUE



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 097801 BLUE |
| GTIN | 4017765057350 |
| Árucikk kategória | 09K |

Leírás

Kivitel:

Az üvegszálaspoliészterből készült **nagyteljesítményű univerzális sisak** nagy oldalmerevséget nyújt és magas hőmérsékletek esetén is különösen alaktartó. Nagyméretű védőfelület a lehúzott nyakrésznek köszönhetően. A sisak öregedéssel szemben nagyon ellenálló és vegyszerekkel szemben nem érzékeny. Véd a folyékony fröccsenő fémtől (MM) és az oldalsó deformációtól (LD).

- **6 pontos hevederpánt, állítható magasságú**
- **Rögzítő nélkül**
- **Természetes bőr izzadság felszívó pánt**
- **Lehúzott nyakrész csapadék elvezetővel**
- **Forgózár**

Felhasználás:

Forró üzemek, vegyipar, magas UV sugárzásnak kitett munkaállomások.

Szabvány:

DIN EN 397

Specifikáció:

Véd a folyékony fém cseppektől (MM) és az oldalirányú deformációtól(LD).

Alkatrész:

097822 sz. izzadság felszívó pánt három kivitelben.

Sisak tulajdonságai: Véd az oldalsó deformációtól

Sisakhéj anyaga: UP-GF üvegszál poliszter

Lencse bevonat: Vegyszereknek ellenáll

Bőségállítás: Forgózár

Méret: 53 - 61 cm

Súly: 460 g

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Méret | 53 - 61 cm |
| Lencse bevonat | Vegyszereknek ellenáll |
| Súly | 460 g |
| Bőségállítás | Forgózár |
| Sisak tulajdonságai | Védelmi tulajdonságok 150 °C-ig |
| Sisak tulajdonságai | Véd a folyékony fröccsenő fémtől |
| Sisak tulajdonságai | Véd az oldalsó deformációtól |
| Sisakhéj anyaga | UP-GF üvegszál poliészter |
| Szabvány | DIN EN 397 |
| Termék fajtája | Védősisak |

Tartozék

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Izzadság felszívó pánt Típus HT | 097822 HT |
| Izzadság felszívó pánt Típus SL | 097822 SL |
| Izzadság felszívó pánt Típus L | 097822 L |