



Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 37 darabos, Típus: 12



Rendelési adatok

Rendelés száma	634811 12
GTIN	4018754260461
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 – M12 menettel, külső Torx®-hoz M4 – M12 menettel, belső hatlapú csavarokhoz M5 – M12 menettel, belső Torx®-hoz M3 – M8 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 12-szög: 11 db 637000 sz.

8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 méret

Dugókulcs fejek Torx®-hoz: 7 db 637450 sz.

E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14 méret

6-szög rátűzőkulcsok: 6 db 637600 sz. 4; 5; 6; 7; 8; 10 méret

Rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 8 db 637560 sz.

TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret

Keresztmarkolat: 1 db 635700 sz.

Hosszabbító: 2 db 635400 sz. 75; 240 méret

Kardáncsukló: 1 db 636200 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db 635000 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Magasság: 57 mm

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 8-19 mm

6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 4-10 mm

Műszaki leírás

Profil	12-szög dugókulcs
Profil	Dugókulcs TORX® csavarokhoz
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	4-10 mm
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-19 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Tartalom (db)	37
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	413 mm
Szélesség	230 mm
Magasság	57 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Dugókulcs fej, 3/8 col Torx®-hoz Torx® profil E7	637450 E7
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 19 mm	637000 19
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 5 mm	637600 5
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 11 mm	637000 11
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 13 mm	637000 13
Dugókulcs fej, 3/8 col Torx®-hoz Torx® profil E5	637450 E5
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX9	637560 TX9
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX27	637560 TX27
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 15 mm	637000 15
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 12 mm	637000 12

Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX20	637560 TX20
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX25	637560 TX25
Dugókulcs fej, 3/8 col Torx®-hoz Torx® profil E6	637450 E6
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 18 mm	637000 18
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 16 mm	637000 16
Dugókulcs fej, 3/8 col Torx®-hoz Torx® profil E10	637450 E10
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 7 mm	637600 7
Írányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col Típus	635000
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 8 mm	637000 8
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 17 mm	637000 17
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 10 mm	637000 10
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635400 75
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 8 mm	637600 8
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX10	637560 TX10
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX15	637560 TX15
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 14 mm	637000 14
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 4 mm	637600 4
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX30	637560 TX30
Dugókulcs fej, 3/8 col Torx®-hoz Torx® profil E12	637450 E12
T-hajtószár, 3/8 col Teljes hossz 165 mm	635700 165
Dugókulcs fej, 3/8 col Torx®-hoz Torx® profil E14	637450 E14
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636200 3/8
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 240 mm	635400 240
Dugókulcs fej, 3/8 col Torx®-hoz Torx® profil E8	637450 E8
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX40	637560 TX40
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 6 mm	637600 6
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 10 mm	637600 10