



## Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 12 darabos, Típus: 6



### Rendelési adatok

Rendelés száma	637666 6
GTIN	4018754260812
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

**Hajtó- / toldószárok DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.** Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

#### Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 – M16 menettel.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

#### Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 9 db 642200 sz. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 méret

2 toldószár: 1–1db 641000 sz. 130; 255 méret

1 kerepes hajtószár: 640100 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Magasság: 64 mm

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 10-24 mm

### Műszaki leírás

Kulcsnyílás méret	Metrikus
Tartalom (db)	12
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	10-24 mm
Profil	6-szög dugókulcs

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	413 mm
Szélesség	226 mm
Magasság	64 mm
Termék fajtája	Dugókulcs