



## Acél gyorszorító, Befogási tartomány: 300mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	860500 300
GTIN	4008158034119
Árucikk kategória	83K

### Leírás

#### Kivitel:

Sín / fix kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, nemesítve és galvanikus horganyzással. Könnyen járó acél trapézmenetes orsó, barnított.  
Mozgó szerszám nélkül cserélhető nyomólap 160-as mérettől. Akár 6000 N szorítóerő.

### Műszaki leírás

Csúszósín keresztmetszet	28×11 mm
Kinyúlás	140 mm
Befogási tartomány	300 mm
Termék fajtája	Szorító

### Tartozék

Komplett alsórézrész tömör acél csavaros pillanatszorítóhoz  
Típus 300

860560 300

Nyomólap készlet 8 darabos Nyomólap Ø 37 mm

860115 37