

Ansell**Kesztyű pár HyFlex® 11-818, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 094358 7 |
| GTIN | 10076490478565 |
| Árucikk kategória | 04P |

Leírás**Kivitel:**

HyFlex® 11-818. Innovatív bevonattal a hasonló kesztyűkhöz képest háromszor hosszabb élettartam érdekében. Nylon-Spandex hordozóanyag **18-as fonalsűrűségű** kötéstechnikával a maximális tapintási érzékenység érdekében finom munkavégzésnél. **Szilikon- és latexmentes.** Különösen alkalmas érzékeny alkatrészhez való használathoz, kisméretű csavarok finom beépítéséhez, gyártósorok felszereléséhez.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|----------------|-----|
| Szilikonmentes | nem |
| DMF mentes | nem |
| Nedves fogás | jó |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Bevonat anyaga | Nitril / PU |
| Hővédelem | nem alkalmas |
| Olajos fogás | jó |
| Szellőzés | nagyon jó |
| Tapintási érzet | nagyon jó |
| Kesztyűméret | 7 |
| Illeszkedés | nagyon jó |
| Sorozat | HyFlex® |
| Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk |
| Védelmi kategória | II. kategória |
| Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Tartalom | 12 |
| Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes |
| Kesztyű tulajdonságai | latexmentes |
| Kesztyű tulajdonságai | Allergiás bőrbarát |
| Kesztyű tulajdonságai | DMF mentes |
| EN 388 | 3121A |
| Hordozóanyag | Nylon Spandex |
| Bevonat | Nitrilhab |
| Bevonat változat | Tenyérfelület |
| Felhasználási tartomány | Pontosság |
| Hossz | 200 mm |
| Festék | kék |
| Súly | 16,5 g |
| Kötéstechnológia | 18G |
| Felhasználás | többször használatos |
| Anyag | Nitrilhab |
| Vágásvédelmi kategória | A |
| Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |

