

Garant**Lépcsős fúró HSS-E, bevonat nélkül, Vágóél Ø: PGmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	118320 PG
GTIN	4045197966674
Árucikk kategória	11C

Leírás**Kivitel:**

Hengeres központozóval, átmérőszámok a horonyban vannak feltüntetve. Szár 3 lelapolással. Kombi lépcsős fúró (mag- és átmenő furat) **páncélcső menethez** (DIN40430 szerint) PG7; PG8; PG11; PG13,5; PG16; PG21

Felhasználás:

Fúrás és sorjázás, maximális anyagvastagság = lépcsőmagasság (lásd a táblázatot).

Műszaki leírás

Teljes hossz	93 mm
Szár Ø	12 mm
Lépcsőmagasság	4 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	3 befogófelületű szár
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős fúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száráz	feltételesen alkalmas		