



Központosító rögzítőszem DSR, Menet Ø: M6X1



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 086452 M6X1 |
| GTIN | 2050001944580 |
| Árucikk kategória | 08Y |

Leírás

Kivitel:

Kompakt, nagy szilárdságú menetes központosító rögzítőszem. 360°-ban elforgatható és 180°-ban billenthető.

Figyelem:

SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.

SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Fül vastagsága F | 14 mm |
| Csavarfej magassága A | 33 mm |
| Központosító rögzítőcsap szélessége G | 53 mm |
| Csavarfej Ø C | 30 mm |
| Belső hatszög kulcsnyílás S | 8 mm |
| Fül szélessége E | 27 mm |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Középső bordafül távolsága D | 38 mm |
| Elválasztó magassága B | 30 mm |
| Menethossz L | 15 mm |
| Menet Ø | M6×1 |
| Teherbírás WLL SF 5:1 | 0,15 t |
| Teherbírás WLL SF 4:1 | 0,2 t |
| Termék fajtája | Központosító rögzítőcsap |