

**Központosító rögzítőszem DSR, Menet Ø: M12X1,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	086452 M12X1,75
GTIN	2050001949127
Árucikk kategória	08Y

Leírás**Kivitel:**

Kompakt, nagy szilárdságú menetes központosító rögzítőszem. 360°-ban elforgatható és 180°-ban billenthető.

Figyelem:

SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.

SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

Műszaki leírás

Csavarfej magassága A	33 mm
Fül szélessége E	27 mm
Csavarfej Ø C	30 mm
Központosító rögzítőcsap szélessége G	53 mm
Fül vastagsága F	14 mm
Belső hatszög kulcsnyílás S	8 mm

Középső bordafül távolsága D	38 mm
Elválasztó magassága B	30 mm
Menethossz L	21 mm
Menet Ø	M12×1,75
Teherbírás WLL SF 4:1	1,3 t
Teherbírás WLL SF 5:1	1,05 t
Termék fajtája	Központosító rögzítőcsap