



## Központosító rögzítőszem DSR, Menet Ø: M10X1,5



### Rendelési adatok

Rendelés száma	086452 M10X1,5
GTIN	2050001944801
Árucikk kategória	08Y

### Leírás

**Kivitel:**

Kompakt, nagy szilárdságú menetes központosító rögzítőszem. 360°-ban elforgatható és 180°-ban billenthető.

**Figyelem:**

**SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.**

**SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.**

### Műszaki leírás

Középső bordafül távolsága D	38 mm
Belső hatszög kulcsnyílás S	8 mm
Központosító rögzítőcsap szélessége G	53 mm
Elválasztó magassága B	30 mm
Csavarfej magassága A	33 mm
Menethossz L	18 mm

Fül szélessége E	27 mm
Csavarfej Ø C	30 mm
Fül vastagsága F	14 mm
Menet Ø	M10×1,5
Teherbírás WLL SF 5:1	0,7 t
Teherbírás WLL SF 4:1	0,9 t
Termék fajtája	Központosító rögzítőcsap