



Központosító rögzítőszem DSR, Menet Ø: M8X1,25



Rendelési adatok

Rendelés száma	086452 M8X1,25
GTIN	2050001944597
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Kompakt, nagy szilárdságú menetes központosító rögzítőszem. 360°-ban elforgatható és 180°-ban billenthető.

Figyelem:

SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.

SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

Műszaki leírás

Csavarfej magassága A	33 mm
Fül vastagsága F	14 mm
Csavarfej Ø C	30 mm
Központosító rögzítőcsap szélessége G	53 mm
Menethossz L	15 mm
Fül szélessége E	27 mm

Elválasztó magassága B	30 mm
Középső bordafül távolsága D	38 mm
Belső hatszög kulcsnyílás S	8 mm
Menet Ø	M8×1,25
Teherbírás WLL SF 5:1	0,4 t
Teherbírás WLL SF 4:1	0,5 t
Termék fajtája	Központosító rögzítőcsap