



Központosító rögzítőszem DSR, Menet Ø: M20X2,5



Rendelési adatok

Rendelés száma	086452 M20X2,5
GTIN	2050001944856
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Kompakt, nagy szilárdságú menetes központosító rögzítőszem. 360°-ban elforgatható és 180°-ban billenthető.

Figyelem:

SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.

SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

Műszaki leírás

Csavarfej magassága A	45 mm
Fül vastagsága F	17 mm
Csavarfej Ø C	45 mm
Menethossz L	30 mm
Belső hatszög kulcsnyílás S	8 mm
Központosító rögzítőcsap szélessége G	76 mm

Középső bordafül távolsága D	53 mm
Fül szélessége E	38 mm
Elválasztó magassága B	40 mm
Menet Ø	M20×2,5
Teherbírás WLL SF 5:1	2,5 t
Teherbírás WLL SF 4:1	2,5 t
Termék fajtája	Központosító rögzítőcsap