



Központosító rögzítőszem DSR, Menet Ø: M22X2,5



Rendelési adatok

Rendelés száma	086452 M22X2,5
GTIN	2050001949080
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Kompakt, nagy szilárdságú menetes központosító rögzítőszem. 360°-ban elforgatható és 180°-ban billenthető.

Figyelem:

SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.

SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

Műszaki leírás

Fül vastagsága F	25 mm
Középső bordafül távolsága D	83 mm
Központosító rögzítőcsap szélessége G	115 mm
Menethossz L	33 mm
Belső hatszög kulcsnyílás S	14 mm
Csavarfej magassága A	62 mm

Elválasztó magassága B	55 mm
Csavarfej Ø C	60 mm
Fül szélessége E	55 mm
Menet Ø	M22×2,5
Teherbírás WLL SF 5:1	3,5 t
Teherbírás WLL SF 4:1	4,5 t
Termék fajtája	Központosító rögzítőcsap