



Központosító rögzítőszem DSR, Menet Ø: M14X2



Rendelési adatok

Rendelés száma	086452 M14X2
GTIN	2050001949066
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Kompakt, nagy szilárdságú menetes központosító rögzítőszem. 360°-ban elforgatható és 180°-ban billenthető.

Figyelem:

SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.

SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

Műszaki leírás

Menethossz L	23 mm
Csavarfej Ø C	45 mm
Fül vastagsága F	17 mm
Fül szélessége E	38 mm
Központosító rögzítőcsap szélessége G	76 mm
Elválasztó magassága B	40 mm

Középső bordafül távolsága D	53 mm
Csavarfej magassága A	45 mm
Belső hatszög kulcsnyílás S	8 mm
Menet Ø	M14×2
Teherbírás WLL SF 4:1	1,8 t
Teherbírás WLL SF 5:1	1,4 t
Termék fajtája	Központosító rögzítőcsap