



Központosító rögzítőszem DSS, Menet Ø: M30X3,5



Rendelési adatok

Rendelés száma	086453 M30X3,5
GTIN	2050001944900
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Kompakt, nagy szilárdságú menetes központosító rögzítőszem. 360°-ban elforgatható és 180°-ban billenthető.

Figyelem:

SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.

SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

Műszaki leírás

Csavarfej magassága A	61 mm
Belső hatszög kulcsnyílás S	19 mm
Központosító rögzítőcsap szélessége G	33 mm
Fül szélessége E	73 mm
Menethossz L	45 mm
Csavarfej Ø C	70 mm

Középső bordafül távolsága D	104 mm
Elválasztó magassága B	31 mm
Fül vastagsága F	149 mm
Menet Ø	M30×3,5
Teherbírás WLL SF 5:1	7,7 t
Teherbírás WLL SF 4:1	8,5 t
Termék fajtája	Központosító rögzítőszem