



## Központosító rögzítőszem DSR, Menet Ø: M24X3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	086452 M24X3
GTIN	2050001944870
Árucikk kategória	08Y

### Leírás

**Kivitel:**

Kompakt, nagy szilárdságú menetes központosító rögzítőszem. 360°-ban elforgatható és 180°-ban billenthető.

**Figyelem:**

**SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.**

**SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.**

### Műszaki leírás

Belső hatszög kulcsnyílás S	14 mm
Menethossz L	36 mm
Csavarfej Ø C	60 mm
Középső bordafül távolsága D	83 mm
Fül szélessége E	55 mm
Központosító rögzítőcsap szélessége G	115 mm

Elválasztó magassága B	55 mm
Csavarfej magassága A	62 mm
Fül vastagsága F	25 mm
Menet Ø	M24×3
Teherbírás WLL SF 4:1	5,5 t
Teherbírás WLL SF 5:1	4,4 t
Termék fajtája	Központosító rögzítőcsap