



Központosító rögzítőszem DSR, Menet Ø: M30X3,5



Rendelési adatok

Rendelés száma	086452 M30X3,5
GTIN	2050001944894
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Kompakt, nagy szilárdságú menetes központosító rögzítőszem. 360°-ban elforgatható és 180°-ban billenthető.

Figyelem:

SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.

SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

Műszaki leírás

Belső hatszög kulcsnyílás S	14 mm
Központosító rögzítőcsap szélessége G	115 mm
Csavarfej Ø C	60 mm
Fül vastagsága F	25 mm
Fül szélessége E	55 mm
Középső bordafül távolsága D	83 mm

Elválasztó magassága B	55 mm
Csavarfej magassága A	62 mm
Menethossz L	45 mm
Menet Ø	M30×3,5
Teherbírás WLL SF 5:1	6 t
Teherbírás WLL SF 4:1	6,3 t
Termék fajtája	Központosító rögzítőcsap