

**Központosító rögzítőszem DSS, Menet Ø: M45X4,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	086453 M45X4,5
GTIN	2050001949233
Árucikk kategória	08Y

**Leírás****Kivitel:**

Kompakt, nagy szilárdságú menetes központosító rögzítőszem. 360°-ban elforgatható és 180°-ban billenthető.

**Figyelem:**

**SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.**

**SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.**

**Műszaki leírás**

Fül vastagsága F	149 mm
Elválasztó magassága B	31 mm
Központosító rögzítőcsap szélessége G	33 mm
Belső hatszög kulcsnyílás S	19 mm
Csavarfej magassága A	61 mm
Középső bordafül távolsága D	104 mm

Menethossz L	63 mm
Csavarfej Ø C	70 mm
Fül szélessége E	73 mm
Menet Ø	M45×4,5
Teherbírás WLL SF 5:1	14,5 t
Teherbírás WLL SF 4:1	16 t
Termék fajtája	Központosító rögzítőszem