

**Központosító rögzítőszem DSS, Menet Ø: M56X5,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	086453 M56X5,5
GTIN	2050001949257
Árucikk kategória	08Y

Leírás**Kivitel:**

Kompakt, nagy szilárdságú menetes központosító rögzítőszem. 360°-ban elforgatható és 180°-ban billenthető.

Figyelem:

SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.

SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

Műszaki leírás

Fül szélessége E	91 mm
Menethossz L	78 mm
Csavarfej Ø C	90 mm
Központosító rögzítőcsap szélessége G	45 mm
Csavarfej magassága A	79 mm
Középső bordafül távolsága D	125 mm

Elválasztó magassága B	38 mm
Fül vastagsága F	182 mm
Belső hatszög kulcsnyílás S	19 mm
Menet Ø	M56×5,5
Teherbírás WLL SF 5:1	22 t
Teherbírás WLL SF 4:1	25 t
Termék fajtája	Központosító rögzítőszem