



Központosító rögzítőszem DSS, Menet Ø: M36X4



Rendelési adatok

Rendelés száma	086453 M36X4
GTIN	2050001949219
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Kompakt, nagy szilárdságú menetes központosító rögzítőszem. 360°-ban elforgatható és 180°-ban billenthető.

Figyelem:

SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.

SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

Műszaki leírás

Fül szélessége E	73 mm
Csavarfej magassága A	61 mm
Menethossz L	54 mm
Belső hatszög kulcsnyílás S	19 mm
Központosító rögzítőcsap szélessége G	33 mm
Elválasztó magassága B	31 mm

Fül vastagsága F	149 mm
Csavarfej Ø C	70 mm
Középső bordafül távolsága D	104 mm
Menet Ø	M36×4
Teherbírás WLL SF 5:1	11 t
Teherbírás WLL SF 4:1	12 t
Termék fajtája	Központosító rögzítőszem