



## Központosító rögzítőszem DSS, Menet Ø: M48X5



### Rendelési adatok

Rendelés száma	086453 M48X5
GTIN	2050001949240
Árucikk kategória	08Y

### Leírás

**Kivitel:**

Kompakt, nagy szilárdságú menetes központosító rögzítőszem. 360°-ban elforgatható és 180°-ban billenthető.

**Figyelem:**

**SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.**

**SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.**

### Műszaki leírás

Központosító rögzítőcsap szélessége G	45 mm
Középső bordafül távolsága D	125 mm
Menethossz L	68 mm
Fül vastagsága F	182 mm
Csavarfej Ø C	90 mm
Fül szélessége E	91 mm

Belső hatszög kulcsnyílás S	19 mm
Csavarfej magassága A	79 mm
Elválasztó magassága B	38 mm
Menet Ø	M48×5
Teherbírás WLL SF 4:1	20 t
Teherbírás WLL SF 5:1	17 t
Termék fajtája	Központosító rögzítőszem